



## 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

### SYD-F02-25 自动混合料拌和机

本仪器是根据中华人民共和国交通行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0740《沥青混合料试样制备方法》中，对沥青混合料拌合的要求设计制造的，适用于沥青混合料试件制作前的拌合。

本仪器体积小，节省试验室空间，操作方便，是各沥青生产企业、公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构首选的沥青混合料马歇尔稳定度试验的仪器。

#### 一、主要技术特点

1. 本仪器采用了先进的微机控制技术，按键控制面板，直接显示设置参数、试验温度、定时时间、试验结果等，设计先进，操作方便。
2. 拌和锅温度可在室温~270℃内任意设定。
3. 可控制拌和时间，实现了操作自动化。
4. 具有相序保护功能，可避免因相序错误造成的仪器损坏。
5. 落地式结构，设计新颖，结构合理。

#### 二、主要技术指标和参数

- 1、拌和量：20升
- 2、控温范围：室温~270℃
- 3、控温精度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- 4、控时范围：(0~999)秒/ (0~99)分钟
- 5、控时精度： $\pm 0.1$ 秒/ $\pm 1$ 分钟
- 6、拌和浆转速：公转47圈/分；自转76圈/分
- 7、拌和电机：交流380伏、550瓦；1400转/分；50赫兹
- 8、升降电机：交流380伏、250瓦；1400转/分；50赫兹
- 9、外形尺寸：600mm × 400mm × 1380mm(长×宽×高)
- 10、整机重量(净重)：215千克
- 11、环境温度： $(-5\sim+50)^{\circ}\text{C}$
- 12、环境湿度： $\leq 80\%$
- 13、工作电源：AC (380 $\pm 10\%$ ) V、50Hz；16A；(三相四线制,带零线)



**六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail:51082298@vip.163.com



上 仪



上 仪