



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0620-4 沥青毛细管黏度计清洗器

SYD-0620-4 沥青毛细管黏度计清洗器，是专为沥青黏度试验仪器的毛细管粘计玻璃器皿而设计制造的自动清洗器。

本仪器采用单片机控制技术、程序控制的方式，实现了试验器皿的自动清洗，改变了靠传统手工清洗、费时费力且不易洗净的现状。本仪器使用方便，操作简单，效率高。

本仪器主要适用于清洗中华人民共和国行业标准 JTG 3410《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的如下器皿：

- 1、T 0619规范中的坎芬式(Cannon-Fenske) 逆流毛细管黏度计，或类似的毛细管黏度计。
- 2、T 0620规范中的真空减压毛细管黏度计，或类似的毛细管黏度计。
- 3、T 0610规范中的表面粘有沥青及聚合物的沥青试样盛样瓶，或类似的玻璃器皿。

一、主要功能和技术特点

1、每次可清理3个RTFOT 试样盛样瓶；或6个坎芬式逆流毛细管黏度计；或6个真空减压毛细管黏度计。

- 2、残留沥青清除效果好。
- 3、清理时间短，(20~60)分钟即可清理完毕。
- 4、采用航天隔热材料，隔热性能好，使用安全。
- 5、温度采用触摸屏控制，操作简单。
- 6、冷凝方式：循环水。

二、主要技术指标及参数

- 1、工作温度：(90~160)°C
- 2、加热浴温度：200°C
- 3、工作室尺寸：直径250mm
- 4、主机外形尺寸：450mm×450mm×750mm
- 5、主机重量：20kg
- 6、冷水机散热量：50W/°C
- 7、冷水机外形尺寸：420mm×270mm×370mm

三、工作电源及使用环境要求

- 1、仪器工作电源：AC(220±10)V、50Hz
- 2、主机额定功率：
- 3、使用环境温度：(-5~+50)°C



冷水机

主机

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过TS09001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路528号
电话：021-59501303(销售) 59501305(服务)
传真：021-5950.302(销售)59503469(服务)
邮编：201814
网址：<http://www.shangji.net>

市区销售部

地址：兰溪路10弄3号2108室
电话：021-6257287862434809
传真：021-32250978
邮编：200062
E-mail:51082298@vip.163.com